

**Jousivaaka, enimmäismittausalue: 100N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478900 100N
GTIN	4045197208194
Tuoteluokka	42H

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä, kätevän muotoinen metallikotelo, vasaralakattu. Selkeäjakoinen asteikkotaulu, jossa on asteikot molempiin suuntiin mittaamista varten. Osoitin ja maksimiosoitin.

**Käyttö:**

Sähkötekniikan ja hienomekaniikan töihin, esim. relejousien kosketuspaineen asettamiseen, moottorien harjapaineen tarkastukseen ja veto- ja työntöjousien säätöön.

**Tarkkuus:**

$\pm 0,01 \times (\text{mittausala} + \text{mittausarvo})$ .

**Tekninen kuvaus**

Mittauskärjen pituus L	8 mm
Asteikkotaulun Ø	72 mm
Mittausalue	10 - 100 N
asteikon jakoarvo	2 N
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Jousivaaka

**Palvelut**

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F