

ALLURIS

FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar), Mittausalue: 100N**Tilaustiedot**

Tilausnumero	478980 100
GTIN	4260244680369
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkeihin.**
- **Aina käyttövalmis, itsenäisenä virtalähteenä aurinkokennojärjestelmä.**

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

Tekninen kuvaus

IP-suojaluokka	IP 40
Mittausalue	100 N
Näyttötarkkuus	0,1 N
Leveys	82 mm
Korkeus	29 mm
Pituus	150 mm
virheraja	$\pm 0,3$ maksimiarvo (± 1 numeromerkki) %
Kiinnityskierre	M6
Energiansyöttö	toimii aurinkoenergialla
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Dynamometri