

HOLEX**Jousivaaka, enimmäismittausalue: 50CN****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Tuoteluokka	42H

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, kätevän muotoinen metallikotelo, vasaralakattu. Selkeäjakoinen asteikkotaulu, jossa on asteikot molempiin suuntiin mittaamista varten. Osoitin ja maksimiosoitin.

Käyttö:

Sähkötekniikan ja hienomekaniikan töihin, esim. relejousien kosketuspaineen asettamiseen, moottorien harjapaineen tarkastukseen ja veto- ja työntöjousien säätöön.

Tarkkuus:

$\pm 0,01 \times (\text{mittausala} + \text{mittausarvo})$.

Tekninen kuvaus

Asteikkotaulun Ø	36 mm
Mittauskärjen pituus L	29 mm
Mittausalue	0,05 - 0,5 N
asteikon jakoarvo	1 cN
Kalibrointi	K1
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Jousivaaka

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F