

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20,96 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierre	G1/2
Toleranssiluokka	A
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100