

## ALLURIS

**FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar), Mittausalue: 500N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478980 500
GTIN	4260244680376
Tuoteluokka	47F

**Kuvaus****Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkeihin.**
- **Aina käyttövalmis, itsenäisenä virtalähteenä aurinkokennojärjestelmä.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

**Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa.** Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

**Toimituksen sisältö:**

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

## Tekninen kuvaus

IP-suojaluokka	IP 65
Näyttötarkkuus	0,5 N
Mittausalue	500 N
Leveys	82 mm
Pituus	150 mm
Korkeus	29 mm
virheraja	$\pm 0,3$ maksimiarvo ( $\pm 1$ numeromerkki) %
Kiinnityskierre	M6
Energiansyöttö	toimii aurinkoenergialla
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydetessä
Tuotetyyppi	Dynamometri