

3M Scotch-Brite™

Hiomahuopa-arkki, 158×224 mm, Huoparakenne: 100**Tilaustiedot**

Tilausnumero	556000 100
GTIN	3134375444491
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Karkea ja hankaava:** poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

Tekninen kuvaus

Huoparakenne	100
Väri	pun.
Rakeistus-vertailu	180 - 220
Hienousaste	karkea
3M:n luokitus	WR-SH
Malli	A - Medium
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Leveys	158 mm
Pituus	224 mm
Tuotenimen määrite	158×224 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020

