



Aluskalvosarja, 5 osaa 150×500 mm, ruostumaton, Paksuus: 0,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478760 0,3
GTIN	2050001057747
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.

Ruostumaton – ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, ainenro 1.4310 tai 1.4301 (paksuus 0,02 ja 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 5 terää.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,3 mm
Raaka-aine	ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
virheraja	± 7 µm

kalvonleveys	150 mm
kalvonpituus	500 mm
Tuotenimen määrite	ruostumaton
Materiaali	Jaloteräs, INOX
Kalvojen määrä	5
Tuotetyyppi	Aluskalvo