

## Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1
GTIN	2050001036346
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen Ø	33,25 mm
Kierre	G1
Toleranssiluokka	A
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Tuotetyyppi	Kierrehylyrengastulkki

### Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100