

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuoparulla, 115 mm × 10 m, Huoparakenne: 1000****Tilastiedot**

Tilausnumero	556100 1000
GTIN	3134375325875
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

**Etu:**

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

**Käyttö:**

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Hieno / erittäin hieno:** arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	eritt. hieno
Huoparakenne	1000
Rakeistus-vertailu	600 - 1000

Väri	harmaa
Malli	S Ultra Fine
3M:n luokitus	CF-RL
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	115 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

---

**Tarvikkeet**

Hiomatuki	556020
Kara	556030