

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuoparulla., 100 mm × 10 m, Huoparakenne: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556090 100
GTIN	4001895764035
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä Flex**-tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

**Etu:**

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoim rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

**Käyttö:**

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Karkea ja hankaava:** poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

**Tekninen kuvaus**

Huoparakenne	100
--------------	-----

Rakeistus-vertailu	180 - 220
Hienousaste	karkea
Väri	pun.
Malli	A - Medium
3M:n luokitus	WR-SH
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	100 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	100 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

kuiva

soveltuu

---

**Tarvikkeet**

Hiomatuki

556020

Kara

556030