

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1.1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1.1/4
GTIN	2050001036353
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	41,91 mm
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G1.1/4
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60