

3M Scotch-Brite™**Käsihiomahuopa-arkit, rullassa 60 arkkia Multiflex, 100×200 mm,
Huoparakenne: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556150 280
GTIN	3134375383271
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.
Hand-Pad-arkit joustavaa ja tehokasta hiomahuopaa.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Toimituksen sisältö:

Pakkauksessa 60 Hand-Pad-repäisyarkkia.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	280 - 360
Väri	violetti
Hienousaste	keskihieno
Huoparakenne	280
3M:n luokitus	MX
Malli	A Very Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	100 mm
Pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	100×200 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		

märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020