

3M Scotch-Brite™

Hiomahuopa-arkki, 158×224 mm, Huoparakenne: 280**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 556000 280 |
| GTIN | 3134375235686 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Huoparakenne | 280 |
| Rakeistus-vertailu | 280 - 360 |
| Hienousaste | keskihieno |
| Väri | pun. |
| 3M:n luokitus | CF-HP |
| Malli | A Very Fine |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |

| | |
|--------------------|------------------|
| Leveys | 158 mm |
| Pituus | 224 mm |
| Tuotenimen määrite | 158×224 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomahuopa-arkki |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| kivi | sopii rajoituksin | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|-----------|--------|
| Hiomatuki | 556020 |
| Kara | 556030 |

