

HOLEX**Hiomahuoparulla., 100 mm × 10 m, Huoparakenne: 220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556110 220
GTIN	4045197557278
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Kestävä Flex-tehuoopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hionatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsissä paikoissa.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Väri	vihreä
Huoparakenne	220
Rakeistus-vertailu	240 - 280
Malli	A - Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	100 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	100 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

kuiva

soveltuu

Tarvikkeet

Hiomatuki

556020

Kara

556030