



Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri-sarja, Mittausalue: 6-12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaal näyttöltä. Patentoitu **CAPA μ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometri nro 428830, jatkokappale nro 428802 ja säätörenkaat.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	6 - 12 mm
-------------	-----------

Säätörengaiden määrä	2
Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrennasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrennasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 8-10 mm	428830 8-10
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 6-8 mm	428830 6-8

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 10-12 mm	428830 10-12
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 1/100	428802 1/100