



## Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri-sarja, Mittausalue: 11-20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA  $\mu$ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometri nro 428830, jatkokappale nro 428802 ja säätörenkaat.

#### Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	11 - 20 mm
-------------	------------

Säätörengaiden määrä	2
Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrengaan Ø	11 / 15 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 17-20 mm	428830 17-20
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 2/150	428802 2/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue  
14-17 mm

428830 14-17

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue  
11-14 mm

428830 11-14

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 2/500

428802 2/500