



Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri-sarja, Mittausalue: 20-40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA μ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometri nro 428830, jatkokappale nro 428802 ja säätörenkaat.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 40 mm
-------------	------------

Asetusrenkaan Ø	25 / 35 mm
Sisältö – mittauspääkoot	4
Säätörenkaiden määrä	2
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
-----------------------------------------------------	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 33 mm	484030 33
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 3/500	428802 3/500
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 35-40 mm	428830 35-40
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 37 mm	484030 37
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 20-25 mm	428830 20-25

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppe 3/150	428802 3/150
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27