



## Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri-sarja, Mittausalue: 40-100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (**ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suoristava. Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA  $\mu$ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometri nro 428830, jatkokappale nro 428802 ja säätörenkaat.

#### Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	3
----------------------	---

Asetusrenkaan Ø	50 / 70 / 90 mm
Mittausalue	40 - 100 mm
Sisältö – mittauspääkoot	6
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/500	428802 4/500
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 90-100 mm	428830 90-100

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/150	428802 4/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO Mittausalue 40-50 mm	428830 40-50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032