


**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CCMT 060202 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä