

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä