


Garant**CC.T 060204, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä