


Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T302 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä