

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260148 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873712 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Pääkäyttöalue | P |
| lastunmurtaja | SM |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 4 mm |
| Laji | HB7035-1 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 320 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |