


Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä