

## Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1.1/2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	47,8 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Toleranssiluokka	A
Kierre	G1.1/2
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylykirengastulkki

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60