


**Garant****CCMT 09T308, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CCMT 09T308 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä