

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä