


**Garant****CCMT 120408, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CCMT 120408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä