

Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CN.G 09T304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä