

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250052 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873828 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| lastunmurtaja | SS |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Laji | HB7035-1 |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 350 m/min |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 09T308 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |