

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä