

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä