

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä