

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä