

**3M** Scotch-Brite™**Käsihiomahuopa-arkit, rullassa 60 arkkia Multiflex, 100×200 mm,  
Huoparakenne: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556150 1000
GTIN	3134375314954
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.  
Hand-Pad-arkit joustavaa ja tehokasta hiomahuopaa.

**Etu:**

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

**Käyttö:**

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Hieno / erittäin hieno:** soveltuu arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

**Toimituksen sisältö:**

Pakkauksessa 60 Hand-Pad-repäisyarkkia.

**Tekninen kuvaus**

Huoparakenne	1000
Rakeistus-vertailu	600 - 1000
Hienousaste	eritt. hieno
Väri	harmaa
3M:n luokitus	MX
Malli	S Ultra Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	100 mm
Pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	100×200 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		

märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

---

## Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020