

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä