

Garant**CNMG 160612, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P

Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä