

**Garant****CNMG 160616, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CNMG 160616 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä