

**Garant****CNMG 160616, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 160616 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 8 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä