

Garant**CNMG 190616, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190616 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä