

**Garant**
**CNMG 190616, Laji: HB7035-1**


### Tilaustiedot

Tilausnumero	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 190616 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
 lastunmurtaja: SG  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Laji	HB7035-1
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	SG
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 8 mm

Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä