

**Garant****CNMG 190624, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 190624 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	2,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä