

Garant
CNMG 190624, Laji: HB7035-1


Tilaustiedot

Tilausnumero	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190624 HB7035-1 Laji: HB7035-1
 lastunmurtaja: SG
 Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
 Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
Nirkon säde	2,4 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä