

Garant**CNMM 160612, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 160612 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SR
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
Nirkon säde	1,2 mm

Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä