

Garant**CNMM 190624, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 190624 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
lastunmurtaja	SR
Laji	HB7035-1
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Nirkon säde	2,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä