

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 070202 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä