

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä