

**Garant****DC.T 070204, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DC.T 070204 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä