

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä