

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuopa-arkki, 158×224 mm, Huoparakenne: 400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556000 400
GTIN	4001895758690
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

**Etu:**

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

**Käyttö:**

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Hieno / erittäin hieno:** arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	hieno
Väri	harmaa
Huoparakenne	400
Rakeistus-vertailu	400 - 600
3M:n luokitus	WR-SH
Malli	S - Super Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Leveys	158 mm
Pituus	224 mm
Tuotenimen määrite	158×224 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030

